

MERCOTECH MASTER LA 40

DESINCRUSTANTE ÁCIDO

Finalidade de uso:

O Mercotech Master LA é indicado para limpeza, chassis, motores de veículos, baús de alumínio, máquinas, equipamentos de alumínio e aço inoxidável, materiais carbonizados, paredes pisos, etc. em áreas industriais.
Produto formulado com tensoativos biodegradáveis.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| ASPECTO: | Líquido viscoso |
| COR: | Roxo |
| ODOR: | Característico |
| pH (1%): | 1,5 a 2,5 |
| DENSIDADE (g/cm ³ , 25°C): | 1,00 A 1,05 |

INSTRUÇÕES DE USO:

O Mercotech Master LA 40 deve ser diluído na proporção de 1 litro em até 40 litros de água, dependendo da superfície e sujidade a ser limpa.

COMPOSIÇÃO:

Ácidos inorgânicos, ácidos orgânicos, tensoativos aniônicos, corante e veículo aquoso.

PRINCÍPIO ATIVO:

Associação de ácidos orgânicos e inorgânicos.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA:

Qualquer dúvida favor entrar em contato com o nosso departamento técnico.

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR:

34 3338 2200

PRECAUÇÕES DE USO:

- **CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.**
- **PRECAUÇÕES:** Não inale vapores e aerossóis. Use luvas de proteção, roupa de proteção, botas, proteção ocular e proteção facial. Lave as mãos cuidadosamente após manuseio.
- **PRIMEIROS SOCORROS:** EM CASO DE INGESTÃO: Lave a boca. NÃO provoque vômito. EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou o cabelo): Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Lave a pele com água/tome um banho. Lave a roupa contaminada antes de usá-la novamente. EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Lave cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e em uma posição que não dificulte a respiração. Contate imediatamente o CENTRO TOXICOLÓGICO 0800 7713733
TRATAMENTO ESPECÍFICO: CONTÉM ÁCIDO FLUORÍDRICO E ÁCIDO CLORÍCO.
- **ADVERTÊNCIA:** Não misture com água na embalagem original. Não aplique em superfície aquecida. Nunca reutilize a embalagem vazia. Mantenha o produto em sua embalagem original, em local coberto, ventilado e ao abrigo do sol e do calor.

EPI'S NECESSÁRIOS PARA MANUSEIO:

Luvas de borracha, avental, botas e óculos de segurança.

Produto registrado na ANVISA – Risco 2
Nº 327470001

AFE/MS: 3.02747-0

Embalagem:

Bombona plástica de 5L (5,34 kg)
Bombona plástica de 20L (21,7 kg)
Bombona plástica de 50L (53,9 kg)
Bombona plástica de 200L (216,0 kg)
Tambores de Ferro – 200L (221,0 kg)

Prazo de Validade: 24 meses

Responsável Técnico:
Miller Morais de Oliveira
CRF/MG: 15252

Cód: 08/LAUT

Revisão IV
18/08/2015